

UNIMARC SMALTO MURALE SEMILUCIDO

GERUCHSFREIES WASSERVERDÜNNBARES HALBMATTES FINISH MIT GERINGEM VOC-ANTEIL FÜR
GROSSFLÄCHIGE RÄUME IN ÖFFENTLICHEN BEREICHEN UND IM LEBENSMITTELBEREICH

serie 337

BESCHREIBUNG

UNIMARC SMALTO MURALE SEMILUCIDO (WANDLACK HALBMATT) ist ein wasserverdünnbarer auf Acrylharzen basierender Wandlack für Innen- und Außenbereiche. Geruchsfrei, formaldehydfrei und mit geringem VOC-Anteil, speziell für die Behandlung von großen Flächen mit hohem Hygienestandard wie in Krankenhäusern, Schulen, Kindergärten, Arztpraxen, Räumen für die Lebensmittelbranche und Wohnbereichen.

Die Zusammensetzung von UNIMARC SMALTO MURALE SEMILUCIDO gewährleistet:

- Geringe Schutzablagerungen
- Hohen Deckungsgrad und Weißgrad
- Gute atmungsaktive Eigenschaften
- Hervorragende Beständigkeit im Hinblick auf Abwaschen, Säubern und Desinfizieren.
- Rasches Trocknen und kurze Wartezeiten vor dem Überstreichen
- Die Konformität im Hinblick auf die Anforderungen der EG-Richtlinie 852/2004 in Sachen Lebensmittelhygiene

FÄRBUNG

Die Farben lassen sich mit dem Farbmischsystem herstellen.

Außerdem kann das Produkt mit den Farbstoffen COLORADO Serie 548 abgetönt werden.

Soweit verschiedene Produktionen verwendet werden, ist es ratsam, die unterschiedlichen Produktionen zu mischen, um leichte Abweichungen bei den Farbtönen zu vermeiden.

LAGERUNG

Max. Temperatur für Lagerung: +30° C

Mind. Temperatur für Lagerung: +5° C

Soweit es in nicht geöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Lagerbedingungen aufbewahrt wird, sollte das Produkt möglichst innerhalb von 2 Jahren ab der Herstellung verarbeitet werden.

SAN MARCO GROUP garantiert, dass die Informationen des gegenwärtigen Schemas, bestens mit seiner Erfahrung und seinen technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen beliefert sind, vor allem kann keine Verantwortung für die erhaltenen Resultate übernommen werden, sowie für die Anwendungen, die außer Kontrolle sind. Man ordnet immer die effektive Eignung des Produktes dem geeigneten Fall zu. Das Schreiben löscht und ersetzt jedes vorherige Schema. Für weitere technische Informationen kontaktieren die technische Assistenz.